



VE110D

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 10Modul, mit Einführungstüllen

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	6
---------------------------------	---

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	1
---------------------	---

Anzahl Reihen	1
---------------	---

Anzahl Felder	1
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	10
---------------	----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	210 mm
------	--------

Breite	236 mm
--------	--------

Tiefe	114 mm
-------	--------

Breite in Teilungseinheiten	10
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Polystyrol (PS)
-----------	-----------------

RAL Nummer

7035

Farbe

Lichtgrau

Sicherheit

Schutzklasse

Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK

IK07

Schutzart IP

IP65

Schließungstyp

Schnappverschluss, Ohne Schloss

Glühdrahttest

750 °C