



VE112DN

**Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 12PLE, mit Rangierkanal**

**Technische Merkmale**

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen 12

**Spannung**

Nennspannung 400 - 400 V

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich Nein

Montage auf Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen 1

Anzahl Reihen 1

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 12

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung Ja

**Abmessungen**

Höhe 302 mm

Breite 310 mm

Tiefe 151 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

**Werkstoff**

Werkstoff Polystyrol (PS)

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
<b>Sicherheit</b>	
Schutzart IP	IP65
Schließungstyp	Schnappverschluss, Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C