



VE118PN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 18PLE, UV-stabil, m. metr.Leitungseinführung

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen 15

Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich Ja

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 1

Anzahl Reihen 1

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

Mit Erdungsklemmenblock Nein

Mit Montageplatte Nein

Kapazität

Anzahl Module 18

Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 302 mm

Breite 418 mm

Tiefe 151 mm

Breite in Teilungseinheiten 18

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

Konnektivität.

Montageart Schraubbefestigung

Werkstoff

Werkstoff	Polycarbonat (PC)
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Ultraviolettstrahlen beständig	Ja

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart IP	IP65
Schließungstyp	Schnappverschluss, Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C