



VE118SN

**Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 18PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung**

**Technische Merkmale**

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen 15

**Spannung**

Nennspannung 400 - 400 V

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich Ja

Montage auf Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen 1

Anzahl Reihen 1

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

Mit Erdungsklemmenblock Nein

Mit Montageplatte Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 18

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung Ja

**Abmessungen**

Höhe 302 mm

Breite 418 mm

Tiefe 151 mm

Breite in Teilungseinheiten 18

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

**Werkstoff**

Werkstoff Polycarbonat (PC)

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
<b>Sicherheit</b>	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart IP	IP65
Schließungstyp	Schnappverschluss, Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C