



VE218PN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE, UV-stabil, m. metr.Leitungseinführung

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	15
---------------------------------	----

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Ja
---------------------------	----

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	2
---------------------	---

Anzahl Reihen	2
---------------	---

Anzahl Felder	1
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
-------------------------	------

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	36
---------------	----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	452 mm
------	--------

Breite	418 mm
--------	--------

Tiefe	151 mm
-------	--------

Breite in Teilungseinheiten	18
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

Konnektivität.

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff	
Werkstoff	Polycarbonat (PC)
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart IP	IP65
Schließungstyp	Schnappverschluss, Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C