



VE218SN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen 15

Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich Ja

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 2

Anzahl Reihen 2

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Montageplatte Nein

Kapazität

Anzahl Module 36

Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 452 mm

Breite 418 mm

Tiefe 151 mm

Breite in Teilungseinheiten 18

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Werkstoff Polycarbonat (PC)

RAL Nummer 7035

Farbe Lichtgrau

Sicherheit

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schutzart IP | IP65 |
| Schließungstyp | Schnappverschluss, Ohne Schloss |
| Glühdrahttest | 850 °C |
