



VE312DN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE, mit Rangierkanal

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	12
---------------------------------	----

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	3
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Kapazität

Anzahl Module	36
---------------	----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	552 mm
Breite	310 mm
Tiefe	151 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

Werkstoff

Werkstoff	Polystyrol (PS)
-----------	-----------------

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Sicherheit	
Schutzart IP	IP65
Schließungstyp	Schnappverschluss, Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C