



VE412DN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 48PLE, mit Rangierkanal

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	12
---------------------------------	----

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	4
---------------------	---

Anzahl Reihen	4
---------------	---

Anzahl Felder	1
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
-------------------------------	----

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	48
---------------	----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	677 mm
------	--------

Breite	310 mm
--------	--------

Tiefe	151 mm
-------	--------

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Polystyrol (PS)
-----------	-----------------

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Sicherheit	
Schutzart IP	IP65
Schließungstyp	Schnappverschluss, Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C