



Kleinverteiler, golf, UPV, 8PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, transp. Tür

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich Nein

Montage auf Unterputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 1

Anzahl Reihen 1

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

Kapazität

Anzahl Module 8

Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 225 mm

Breite 275 mm

Tiefe 97,50 mm

Einbauhöhe 189 mm

Einbaubreite 242 mm

Einbautiefe 72 mm

Breite in Teilungseinheiten 8

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

VF108TA

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Ultraviolettstrahlen beständig	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schließungstyp	Schnappverschluss, Ohne Schloss
Glühdrahttest	650 °C