



VH12NC



**Kleinv. Volta HWV 1x12PLE IP30 Stahlblechtür**

**Technische Merkmale**

**Spannung**

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Hohlwand

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	1
Anzahl Reihen	1
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	12
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmschiene	24

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Abmessungen**

Höhe	356,50 mm
Breite	348 mm
Tiefe	98 mm
Einbauhöhe	321 mm
Einbaubreite	314 mm
Einbautiefe	89 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Konnektivität.**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
--------------------------------	----

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Schutzart IP	IP30
--------------	------

Schließungstyp	Schnappverschluss, Ohne Schloss
----------------	---------------------------------

Glühdrahttest	850 °C
---------------	--------