



VH36WWH

Multimedia, volta, HWV, 3-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Hohlwand

Ausstattung

Anzahl der Schienen	1
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Ja

Kapazität

Anzahl Module	36
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	72

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	630,50 mm
Breite	348 mm
Tiefe	98 mm
Einbauhöhe	596 mm
Einbaubreite	314 mm
Einbautiefe	89 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff	
Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff Montageplatte	Metall
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss, Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C