



VH48NC



Klein-,volta,HWV,4x12PLE,IP30, QuickConnect

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Hohlwand

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	4
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Kapazität

Anzahl Module	48
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmschiene	96

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	755,50 mm
Breite	348 mm
Tiefe	98 mm
Einbauhöhe	721 mm
Einbaubreite	314 mm
Einbautiefe	89 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Konnektivität.

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss, Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C