



VQ06129005



## Versorgungseinheit Q06 200x200mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

### Technische Merkmale

#### Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

#### Abmessungen

Einbautiefe	84 mm
Einbaubreite	200 mm
Einbaulänge	200 mm
Länge	219 mm
Breite	219 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	12 mm

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

#### Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

#### Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

#### Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
------------------	---------------

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	3 - 5 kN
--------------------	----------

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

#### Form

Form	Viereck
------	---------

#### Texte

Kabelausschlus	Mit Kabelausschlus im Deckel
----------------	------------------------------

**Anschluss**

---

Anzahl der Leitungseinführungen	1
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	6

---

**Ausstattung**

---

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2

---

**Sicherheit**

---

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q06

---