


VQ12059005



**Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Mit Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung   | Ja |

**Abmessungen**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Einbautiefe                 | 77 mm  |
| Einbaubreite                | 244 mm |
| Einbaulänge                 | 244 mm |
| Länge                       | 263 mm |
| Breite                      | 263 mm |
| Dicke Bodenbelagsaussparung | 5 mm   |

**Installation, Montage**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Geeignet für Hohlbodenmontage  | Ja   |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja   |
| Geeignet für Außenbereich      | Nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja   |
| Geeignet für Nasspflege        | Nein |

**Anleitung**

|             |         |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

**Werkstoff**

|            |               |
|------------|---------------|
| Werkstoff  | Polyamid (PA) |
| Farbe      | Tiefschwarz   |
| RAL Nummer | 9005          |

**Abdeckung, Tür**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Werkstoff Deckel | Polyamid (PA) |
|------------------|---------------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Maximale Belastung | 3 - 5 kN |
|--------------------|----------|

**Funktionen**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Geeignet für Unterflurkanal | Ja |
|-----------------------------|----|

**Form**

|      |         |
|------|---------|
| Form | Viereck |
|------|---------|

**Texte**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Kabelausschlus | Mit Kabelausschlus im Deckel |
|----------------|------------------------------|

**Anschluss**

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 1  |
| Anzahl der Steckdosen SCHUKO    | 12 |

---

**Ausstattung**

---

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 12 |
| Anzahl der Gerätebecher       | 3  |

---

**Sicherheit**

---

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Schutzart IP                        | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK                   | IK08 |
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP30 |
| Einbaugröße (Unterflursysteme)      | Q12  |

---