



VQ12127011



### Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit Anschlussmöglichkeit für Flachkette.

#### Technische Merkmale

Nenn-Einbaugröße	Q12
Tiefe der Bodenbelagausparung	12 mm
Farbe	eisengrau
RAL Farbnummer	7011
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Länge Außenmaß	263 mm
Breite Außenmaß	263 mm
Länge Einbaumaß	244 mm
Breite Einbaumaß	244 mm
Mindest-Einbautiefe	84 mm
Bodenpflege	trocken
Zulassungen	EN50085-2-2
Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.7 kN Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
Werkstoff	Polyamid (PA)
Halogenfrei	ja