



VR06057011



## Versorgungseinheit R06 rund 215mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

#### Abmessungen

Einbautiefe	77 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Außendurchmesser	234 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	5 mm

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

#### Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

#### Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Farbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011

#### Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
------------------	---------------

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	3 - 5 kN
--------------------	----------

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

#### Texte

Kabelausschuss	Mit Kabelausschuss im Deckel
----------------	------------------------------

#### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	1
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	6

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R06