



VR06057011



### Versorgungseinheit R06 rund 215mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit Anschlussmöglichkeit für Flachkette.

#### Technische Merkmale

Nenn-Einbaugröße	R06
Tiefe der Bodenbelagausparung	5 mm
Farbe	eisengrau
RAL Farbnummer	7011
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Außendurchmesser	234 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Mindest-Einbautiefe	77 mm
Bodenpflege	trocken
Zulassungen	EN50085-2-2
Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2.1 kN Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
Werkstoff	Polyamid (PA)
Halogenfrei	ja