



VU24NK

**Mauerkasten, Volta, UPV, 2x12PLE**

**Technische Merkmale**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	2
Anzahl Reihen	2
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	24
---------------	----

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Abmessungen**

Höhe	484 mm
Breite	330 mm
Tiefe	94,50 mm
Einbauhöhe	490 mm
Einbaubreite	314 mm
Einbautiefe	90 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

**Konnektivität.**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
Glühdrahttest	650 °C