



VU24NK

Mauerkasten, Volta, UPV, 2x12PLE

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	484 mm
Breite installiertes Produkt	330 mm
Tiefe installiertes Produkt	94.5 mm
Anzahl Reihen	2
Montageart	Unterputz
Einbauhöhe	490 mm
Einbaubreite	335 mm
Einbautiefe	90 mm
RAL Farbnummer	7035
GWT Glühdrahttest	650 °C
Schutzklasse	Schutzklasse II
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK07
Werkstoff	Kunststoff