



VU24NWB

**Multimedia, volta, UPV, 2-reihig, 2 Montageplatten, ohne Zubehör**

**Technische Merkmale**

**Spannung**

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	1
Anzahl Reihen	2
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Ja

**Kapazität**

Anzahl Module	24
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmschiene	48

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Abmessungen**

Höhe	505,50 mm
Breite	348 mm
Tiefe	94,50 mm
Einbauhöhe	490 mm
Einbaubreite	335 mm
Einbautiefe	90 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Konnektivität.**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

Werkstoff Montageplatte	Metall
-------------------------	--------

Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
--------------------------------	----

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

Schutzart IP	IP30
--------------	------

Schließungstyp	Schnappverschluss, Ohne Schloss
----------------	---------------------------------

Glühdrahttest	650 °C
---------------	--------