



VU48NK

Mauerkasten, Volta, UPV, 4x12PLE

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	734 mm
Breite installiertes Produkt	330 mm
Tiefe installiertes Produkt	94.5 mm
Anzahl Reihen	4
Montageart	Unterputz
Einbauhöhe	740 mm
Einbaubreite	335 mm
Einbautiefe	90 mm
RAL Farbnummer	7035
GWT Glühdrahttest	650 °C
Schutzklasse	Schutzklasse II
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK07
Werkstoff	Kunststoff