



VU48NWB

Multimedia-Basis, volta, UPV, 4-reihig, 1x Hutschiene, 3x Montageplatte

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	1
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Ja

Kapazität

Anzahl Module	48
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmschiene	96

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	755,50 mm
Breite	348 mm
Tiefe	94,50 mm
Einbauhöhe	740 mm
Einbaubreite	335 mm
Einbautiefe	90 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Konnektivität.

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

Werkstoff Montageplatte	Metall
-------------------------	--------

Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
--------------------------------	----

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

Schutzart IP	IP30
--------------	------

Schließungstyp	Schnappverschluss, Ohne Schloss
----------------	---------------------------------

Glühdrahttest	650 °C
---------------	--------