

Multimedia, volta, UPV, 4-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür

Technische Merkmale

| Spannung | |
|--|--------------------|
| Nennspannung | 400 - 400 V |
| Installation, Montage | |
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
| Montage auf | Unterputz |
| Ausstattung | |
| Anzahl der Schienen | 1 |
| Anzahl Reihen | 4 |
| Anzahl Felder | 1 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| Mit Montageplatte | Ja |
| Kapazität | |
| Anzahl Module | 48 |
| Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene | 96 |
| Funktionen | |
| Mit Leitungseinführung | Ja |
| Abmessungen | |
| Höhe | 755,50 mm |
| Breite | 348 mm |
| Tiefe | 94,50 mm |
| Einbauhöhe | 740 mm |
| Einbaubreite | 335 mm |
| Einbautiefe | 90 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |
| Abdeckung, Tür | |
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Konnektivität. | |
| Montageart | Schraubbefestigung |

| Werkstoff | |
|-------------------------|---------------------------------|
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |
| Werkstoff Montageplatte | Metall |
| Sicherheit | |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| Schutzart IP | IP30 |
| Schließungstyp | Schnappverschluss, Ohne Schloss |
| Glühdrahttest | 650 °C |