



VZ121N

**Tür, Volta, UPV/HWV, 1-reihig, Stahlblech**

**Technische Merkmale**

**Kompatibilität**

Passend zu Schrankart Unterputz, Hohlwand

**Abmessungen**

Höhe	296,50 mm
Breite	288 mm
Tiefe	36 mm

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	Unbehandelt

**Architektur**

Position Schranktür Links

**Ausstattung**

Anzahl Reihen 1

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

**Konnektivität.**

Montageart Schraubbefestigung

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich Nein