



VZ122N

Tür, Volta, UPV/HWV, 2-reihig, Stahlblech

Technische Merkmale

Kompatibilität

Passend zu Schrankart Unterputz, Hohlwand

Abmessungen

Höhe	445,50 mm
Breite	288 mm
Tiefe	36 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	Unbehandelt

Architektur

Position Schranktür	Links
---------------------	-------

Ausstattung

Anzahl Reihen	2
---------------	---

Sicherheit

Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

Konnektivität.

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------