



VZ123N

Tür, Volta, UPV/HWV, 3-reihig, Stahlblech

Technische Merkmale

Kompatibilität

Passend zu Schrankart Unterputz, Hohlwand

Abmessungen

Höhe	570,50 mm
Breite	288 mm
Tiefe	36 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	Unbehandelt

Architektur

Position Schranktür Links

Ausstattung

Anzahl Reihen 3

Sicherheit

Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

Konnektivität.

Montageart Schraubbefestigung

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich Nein