



VZ124W

**Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 4-reihig, IP30**

**Technische Merkmale**

**Kompatibilität**

Passend zu Schrankart Unterputz, Hohlwand

**Abmessungen**

Höhe	695,50 mm
Breite	348 mm
Tiefe	36 mm

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Unbehandelt

**Architektur**

Position Schranktür	Links
---------------------	-------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	4
---------------	---

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

**Konnektivität.**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------