



VZ125E

Tür, Volta, UPV/HWV, 5-reihig, Stahlblech

Technische Merkmale

Kompatibilität

Passend zu Schrankart	Unterputz, Hohlwand
-----------------------	---------------------

Abmessungen

Höhe	880,50 mm
Breite	348 mm
Tiefe	36 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	Unbehandelt

Architektur

Position Schranktür	Links
---------------------	-------

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
---------------	---

Sicherheit

Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

Konnektivität.

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------