



VZ125W

Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 5-reihig, IP30

Technische Merkmale

Kompatibilität

Passend zu Schrankart Unterputz, Hohlwand

Abmessungen

Höhe 880,50 mm
Breite 348 mm
Tiefe 36 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein
Anzahl Schranktüren 1
Anzahl der Schlösser 0

Werkstoff

RAL Nummer 9010
Farbe Reinweiß
Werkstoff Stahl
Oberfläche Unbehandelt

Architektur

Position Schranktür Links

Ausstattung

Anzahl Reihen 5

Sicherheit

Schutzart IP IP30
Schließungstyp Schnappverschluss

Konnektivität.

Montageart Schraubbefestigung

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich Nein