



VZ135N

## Tür, Volta, UPV/HWV, mit Sichtfenster, 5-reihig

### Technische Merkmale

#### Kompatibilität

Passend zu Schrankart Unterputz, Hohlwand

#### Abmessungen

|        |           |
|--------|-----------|
| Höhe   | 820,50 mm |
| Breite | 288 mm    |
| Tiefe  | 36 mm     |

#### Abdeckung, Tür

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |
| Anzahl Schranktüren          | 1  |
| Anzahl der Schlösser         | 0  |

#### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| RAL Nummer | 9010        |
| Farbe      | Reinweiß    |
| Werkstoff  | Stahl       |
| Oberfläche | Unbehandelt |

#### Architektur

Position Schranktür Links

#### Ausstattung

Anzahl Reihen 5

#### Sicherheit

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Schutzart IP   | IP30              |
| Schließungstyp | Schnappverschluss |

#### Konnektivität.

Montageart Schraubbefestigung

#### Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich Nein