



VZ325N

**Blendrahmen, Volta, 5reihig, mit Tür, RAL9006, silber**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 880 mm |
| Breite | 348 mm |
| Tiefe  | 36 mm  |

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlösser         | 0    |

**Werkstoff**

|            |               |
|------------|---------------|
| RAL Nummer | 9006          |
| Farbe      | Weißaluminium |
| Werkstoff  | Metall        |
| Oberfläche | Unbehandelt   |

**Architektur**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Position Schranktür | Links |
|---------------------|-------|

**Ausstattung**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 5 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Schutzart IP   | IP30              |
| Schließungstyp | Schnappverschluss |

**Konnektivität**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|