



WXF472B

Gallery 2-F Steckdose SCHUKO+erhöhtem Berührungsschutz

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 35 °C

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP21

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 50 mm

Höhe 42,50 mm

Breite 90 mm

Tiefe 45 mm

Werkstoff

Farbe Reinweiß

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Metall, Kunststoff

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Klickbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld

Nein

Kapazität

Anzahl Module

4

Texte

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz