



WXH210

IP20

Herdwächtersensor mit Funk-Abschaltseinheit 230V AC

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb	2 VA
----------------------------	------

Anschluss

Leiterquerschnitt	6 - 6 mm ²
-------------------	-----------------------

Abmessungen

Höhe	113 mm
Breite	239 mm
Tiefe	42 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
--------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen (doppelt zum Durchverdrahten)
Funktion	Überwachung der Herdaktivitäten Auf Temperatur, Bewegung und Stromverbrauch, Überwachung von auftretenden Wasserleckagen (optional), Optische und akustische Signalisierung im Alarmfall
Montageart	Montage der Spannungsunterbrechung Auf der Wand oder liegend Auf dem Fußboden, Montage der Sensoreinheit Auf der Wand oder unter der Dunstabzugshaube