



XEM600

Energiemanagement Controller flow zur Steuerung Energiesp. und Ladest. (EEBus)

Technische Merkmale

Spannung

Eingangsspannung 24 - 24 V

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 3

Abmessungen

Breite 106 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Konnektivität.

Montageart Hutschienenadapter

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene