



XEV1R22T2

Ladestation witty share bis 22kW, OCPP für Lastmanagement, RFID, Ladesteckdose

Technische Merkmale

Leistung

Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	11 - 22 kW

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3
-----------------------------------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
-----------	------

Konnektivität.

Anzahl der Ladepunkte	1
-----------------------	---

Funktionen

Mit Lastmanagement	Ja
--------------------	----

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

Abmessungen

Breite	237 mm
Länge	549 mm
Tiefe	173 mm

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
-------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10