



Y88S

Abgangskabelbaum, univZ, 10 mm², 5P, L1,2,3,N,PE=825, 700, 575, 1200, 1250, H/G

Technische Merkmale

Anschluss

Leiterquerschnitt 10 - 10 mm²

Kompatibilität

Geeignet für Einbausatz (Anzahl Reihen) 3

Architektur

Polanzahl 5

Kabel

Ausführung des Zu- und Abgangskabelbaums für 1-stöckige Tragplatten