



ZAB205AP0B

Straßenbeleuchtungsanschlusssäule Standard, 1ZP,TSG,Vert mit D02 Sicherungen,HAK

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|----------------------------|----------|
| Höhe | 2010 mm |
| Breite | 583 mm |
| Tiefe | 277 mm |
| Breite/Dicke Sammelschiene | 5 - 5 mm |
| Höhe Sammelschiene | 12 mm |

Ausstattung

| | |
|-------------------------------------|---|
| Anzahl Felder | 2 |
| Anzahl Zählerplätze <=63 A | 1 |
| Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE | 1 |
| Anzahl Reihen | 6 |

Sicherheit

| | |
|--------------|-----------------|
| Schutzart IP | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |

Konnektivität.

| | |
|------------|--------------|
| Montageart | teilversenkt |
|------------|--------------|

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 2 |
| Ausführung des Handgriffes | Schwenkhebelgriff |

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |

Anschluss

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Sammelschiene, Klemme |
|-----------------------|-----------------------|

Architektur

| | |
|-----------|---|
| Polanzahl | 5 |
|-----------|---|