



ZAB205APOC

Straßenbeleuchtungsanschlusssäule Standard, 1ZP,TSG,Vert mit LS Schalter, HAK

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	2010 mm
Breite	583 mm
Tiefe	277 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Anzahl Reihen	6

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

Konnektivität.

Montageart	teilversenkt
------------	--------------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Sammelschiene, Klemme
-----------------------	-----------------------

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---