



ZAF101A

## Festplatzverteilerschrank Gr.1, ortsfest, 1-türig, mit SaS 30x6mm, 5-polig

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Höhe	1005 mm
Breite	780 mm
Tiefe	315 mm

#### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Ja
---------------------------	----

#### Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
Mit Sammelschiene	Ja
Mit Standfuß	Nein

#### Werkstoff

RAL Nummer	7035
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II

#### Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2

#### Konnektivität.

Montageart	teilversenkt
------------	--------------

#### Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

#### Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------