



ZAF102A



Festplatzverteilerschrank Gr.2, ortsfest, 1-türig, mit SaS 30x8mm, 5-polig

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1005 mm
Breite	1110 mm
Tiefe	315 mm

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Ja
---------------------------	----

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
Mit Sammelschiene	Ja
Mit Standfuß	Nein

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	2

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------