



ZAL101P

Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit Montageplatte, 1005x780x315mm (HxBxT)

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1005 mm
Breite	780 mm
Tiefe	315 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Ja
---------------------------	----

Ausstattung

Mit Montageplatte	Ja
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Nein

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2

Konnektivität.

Montageart	teilversenkt
------------	--------------

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------