



ZAL102V

**Kabelverteilerschrank Gr.2/1005, asym. Türen, mit MP, 1005x1110x315mm (HxBxT)**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Höhe	1005 mm
Breite	1110 mm
Tiefe	315 mm

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Ja
---------------------------	----

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Ja
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Nein

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	2

**Konnektivität.**

Montageart	teilversenkt
------------	--------------

**Spannung**

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------