



ZAL131P

Kabelverteilerschrank Gr.1/1355, mit Montageplatte, 1355x780x315mm (HxBxT)

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1355 mm
Breite	780 mm
Tiefe	315 mm
Materialdicke Seitenwand	3,5 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Anzahl Reihen	8

Installation, Montage

Montage auf	Eingrabsockel
Geeignet für Außenbereich	Ja

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Glanzgrad	Matt

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------