



ZAL135P

Verteilersäule Baureihe 135 rund, mit MP 550x290mm, Stecktür, 1350x360mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1350 mm
Breite	360 mm
Tiefe	360 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Konnektivität.

Montageart	teilversenkt
------------	--------------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Ja
---------------------------	----

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Ausstattung

Mit Montageplatte	Ja
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Nein

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK10