

ZAL41US

**Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 1560 x 361 x 277 mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 1560 mm |
| Breite | 361 mm  |
| Tiefe  | 277 mm  |

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Installation, Montage**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Geeignet für Außenbereich | Ja |
|---------------------------|----|

**Ausstattung**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Sammelschiene | Nein |
| Mit Standfuß      | Nein |
| Anzahl Felder     | 1    |

**Werkstoff**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| RAL Nummer | 7035                            |
| Werkstoff  | Glasfaserverstärkter Kunststoff |

**Sicherheit**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Schutzart IP      | IP44                            |
| Stoßfestigkeit IK | IK10                            |
| Schutzklasse      | Schutzklasse II nur mit Zubehör |

**Abdeckung, Tür**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Schwenkhebelgriff |
| Anzahl Schranktüren        | 1                 |
| Anzahl der Schlösser       | 2                 |

**Konnektivität**

|            |              |
|------------|--------------|
| Montageart | teilversenkt |
|------------|--------------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 400 V |
|--------------|-------------|