

ZAL43U

Kabelverteilerschrank, für universN, 845 x 780 x 315 mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	845 mm
Breite	780 mm
Tiefe	315 mm

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Ja
---------------------------	----

Ausstattung

Mit Montageplatte	Ja
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Nein
Anzahl Felder	3

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II nur mit Zubehör

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2

Konnektivität.

Montageart	teilversenkt
------------	--------------

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------