

ZAL54U

Kabelverteilerschrank, für universN, 845 x 1110 x 315 mm

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 845 mm |
| Breite | 1110 mm |
| Tiefe | 315 mm |

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|----|
| Geeignet für Außenbereich | Ja |
|---------------------------|----|

Ausstattung

| | |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Ja |
| Mit Sammelschiene | Nein |
| Mit Standfuß | Nein |
| Anzahl Felder | 4 |

Werkstoff

| | |
|------------|---------------------------------|
| RAL Nummer | 7035 |
| Werkstoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff |

Sicherheit

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Schutzart IP | IP44 |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II nur mit Zubehör |

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Schwenkhebelgriff |
| Anzahl Schranktüren | 2 |
| Anzahl der Schlösser | 2 |

Konnektivität.

| | |
|------------|--------------|
| Montageart | teilversenkt |
|------------|--------------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 400 V |
|--------------|-------------|