



ZAN434S

Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Durchschleif-Ausführung

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	415 mm
Breite	245 mm
Tiefe	144 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Sicherheit

Schutzart IP	IP54
--------------	------