



ZAN837C

Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 1x3NH2, Standardausführung

Hausanschlusskasten nach DIN 43627 und DIN VDE 0660-505, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel in 15 Grad-Stellung aushängbar. Als Einbauten dient ein NH-Sicherungsunterteil mit Berührungsschutzabdeckung.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	720 mm
Breite installiertes Produkt	410 mm
Tiefe installiertes Produkt	185 mm
Montageart	Aufputz / Aufbau
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Farbe	lichtgrau RAL 7035
RAL Farbnummer	7035
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff