



ZAS175BE14



Zähleranschluss säule 175, universZ, 1 Zählerplatz, eHZ, 4-polig, Basis

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1710 mm
Breite	583 mm
Tiefe	277 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
Anzahl Zählerplätze >=80 A	0
Anzahl der Leerplätze	0
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	5
Multimedia Feld Bereich	Ohne
Anzahl Sammelschienenenddurchführungen	0
Anschluss-/Steckertyp NAR SG/TRE Feld	Sammelschiene

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

Konnektivität.

Montageart	teilversenkt
------------	--------------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Netzform

Netzform	TN-C
----------	------

Kapazität

Anzahl Verteilerfeld	1
----------------------	---

Anschluss

Art der Sammelschieneneneinspeiseklemme	Bis 16 mm ²
Anschlussquerschnitt Zählerzugangseitung	10-10 mm ²
Anschlussquerschnitt Zählerausgangseitung	10-10 mm ²
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	0
Anschluss-/Steckertyp	Sammelschiene

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---